


VESSEL
こたえる かなえる

New

電ドラボール

No. 220USB-1/ 220USB-5

ドライバは進化する。



日本製

USB 充電

6.35
mm

高輝度
LED

3.6V
800mAh

Li-ion
Battery

電ドラボール *New*

早締めは
モーターでラクラク!!

電動

電気・設備工事

盤の組み立て

機器・装置の



USB 充電

充電ポート

USB端子で簡単充電

Micro USB type B

モバイルバッテリーからの
充電も可能です。(5V 1Aまで)

高輝度
LED
LEDライト

暗い現場でも活躍する高輝度LEDライト



使用後も5秒間光る
ディレイ仕様



6.35
mm

スリーブチャック

両頭・片頭ビットが使えます

高速回転で作業効率UP!

無負荷回転数: 280min⁻¹

電動×手動 220V USB



高耐久ギア内蔵

電動: 2N・m

手動: 10N・m

まで耐えるプロ仕様



シーリング等
取付・仕上げ作業に

端子台作業に活躍!!

VESSEL

こたえる かなえる

手動

本締めはいつもの ドライバー感覚で!!

メンテナンス

自動車・二輪の整備

DIY

圧倒的な使いやすさを誇る
ベッセルボールグリップドライバーが
大きな進化を遂げる。
リチウムイオンバッテリーとモーターを搭載した
電動アシストの新提案。
さらに、使いやすさの頂点へ。

43.6v
800mAh

バッテリー充電ランプ

Li-ion Battery



※回路保護のため、電動使用時に2N・m以上の負荷がかかると、
赤色に点滅し動作が停止します。
また、充電が15%以下になると同様に赤色に点滅します。

スイッチ

軽い力で正転・逆転が操作できる、スライドスイッチ



電工サックに引っかからない
ボールグリップ形状



軽量

腰サックに入れてもラクラク!!

160g

約550g



電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル!
ベッセルの電動ボールグリップドライバー。



本体仕様	
品名	電ドラボール
型番	220USB-1/220USB-5
バッテリー容量	Li-Ion 3.6V 800mAh
回転数(無負荷)(最大)	280min ⁻¹
トルク(最大)	2N・m(電動)
耐久トルク(手動時)	10N・m
スリーブ	対応6.35mm、アルミスリーブチャック
適用ビット	対応6.35mm 片頭・両頭ビット
充電時間	約60分
充電回数	約500回
連続使用時間	約40分(無負荷時)
ネジ締め付け回数	約200回(M4×20mm)
充電方式	Micro USB-typeB USB充電
入力(最大)	5V 1A
質量	160g(付属品含まず)
動作環境 / 充電環境	-10℃~45℃ / 0℃~40℃

充電器仕様	
入力	AC100~240V 50/60Hz
出力	5V 1A

※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。
※バッテリーの交換はできません。



No. 220USB-1

電ドラボール

- ・USBケーブル付
- ・ビット1本付属



品番No.	付属品	JAN(4907587)
220USB-1	ビット:Φ2 (100mm) USB充電ケーブル (1m)	010711


●オープン価格 パッケージサイズ…幅105mm×高さ250mm×奥行き75mm



No. 220USB-5

電ドラボール

- ・ACアダプター付
- ・ビット5本付属



品番No.	付属品	JAN(4907587)
220USB-5	ビット:Φ1, Φ2×2, Φ3, Φ6 (100mm) 専用ACアダプター、USB充電ケーブル (1m)	010728

●オープン価格 パッケージサイズ…幅105mm×高さ250mm×奥行き75mm


替ビット

端子台を傷つけないスリム形状、被覆チューブ付き。



※絶縁ではありません。

No.USB162150



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
USB161100	Φ1×Φ4.5×100	160×35×8	10	200	007704
USB162100	Φ2×Φ5×100	160×35×8	10	200	007711
USB162150	Φ2×Φ5×150	180×35×8	10	200	007728
USB163100	Φ3×Φ6×100	160×35×8	10	200	007735
USB166100	Φ6×Φ6×100	160×35×8	10	200	007742

●オープン価格

△ご注意

- 必ず取扱説明書をお読みください。
- 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
- 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
- ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール 0120-999-914

9:00-17:00 ※土・日・祝日は除きます

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続4丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区御町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

<http://www.vessel.co.jp/>

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

18112823.20