

■ **PP** W450mm×H602mm×D1mm PP製 四角穴アキ



お願い

発熱等の風邪の症状がある方、または新型コロナウイルス感染者(疑いを含む)との接触があった方は、現場内への入場をご遠慮願います。

N20-76 入場注意

3つの密を避けましょう!

一人一人ができること



N20-75 3つの密を避けましょう!

■ **単管用標識**

印刷面 W450mm×H480mm
マジックテープ付 ターボリン製

感染予防



マスク着用 毎朝の検温

一人一人ができること



うがい手洗い 除エチケット

N20-77 感染予防

■ **ステッカー**

ユゴ 80 強粘再剥離 PP ラミネート



N20-78 手洗いの仕方

W190mm×H176mm 角 R

5枚1組



N20-79 感染予防

W100×H40mm 角 R

10枚1組

■ **感染予防三角POP**



表画



裏画

N20-80 感染予防 / 3つの密を避けましょう!


W180mm×H150mm 両面 アストル 180K 両面 PP 貼



■ **ヘルメット用フェイスシールド**

N20-81 ヘルメット用フェイスシールド

W785×H245 PP製 様々なヘルメットに対応




260mm

- ① ...ヘルメットのツバを入れる
- ② ...を ...へ通す

透明性が高く、軽量で耐久性があるPP製です。飛沫・粉りを引き寄せにくい帯電防止加工!

■ **飛沫防止パネル**

W700×H700 PP製



N20-82 開口小

開口部サイズ
300mm×60mm



N20-83 開口大

開口部サイズ
300mm×150mm

■温度計


非接触式電子温度計。
触れずにすばやく測れる。

N20-84 非接触式電子温度計アイメディータ

サイズ 約H158mm×W103mm×D39.2mm
主材質 ABS+電子部品
質量 約120.5g(本体 乾電池含まず)
電源 DC3V(単3電池2本)
測定方式 非接触式
測定距離 1cm~3cm
測定時間 3秒以内
測定範囲 人体温度: 35.0℃~43.0℃
物体温度: 0℃~100.0℃
環境温度: 0℃~50.0℃




自動電源 OFF 約5秒
測定記録の保存 32個の測定記録を保存
原産国 中国
セット内容 本体、日本語取扱説明書



■アルコールジェル



たっぷり使える
500ml
残量のわかりやすい
クリアボトル




N20-85 サラリアルコールハンドジェル クリアボトル

主成分: エタノール・カルボマー
ボトルサイズ: H15×W8.7cm
容量: 500ml



アルコール70%配合!
保湿成分配合で
肌に優しい!
乾燥した手をしっとり
潤わせてくれるハンドジェル



N20-86 プレミアムハンドジェル (500ml)

主成分: エタノール
ボトルサイズ: 約H178×D73mm
容量: 500ml

感染症を予防する 手洗いの仕方

一人一人ができること



N20-72 手洗いの仕方

感染予防



一人一人ができること



N20-73 感染予防



感染対策 商品 チラシ

■B2 ポスター

W515×H728mm コート紙 135kg

ポスター名入れ(100枚より)が可能です。
詳細は担当者までお問い合わせください。

3つの密を避けましょう!

一人一人ができること



N20-74 3つの密を避けましょう!